

CD 30X100 WH - Canale di cablaggio



3240623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240623>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, bianco, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 30 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm

I vantaggi

- Rimozione senza utensili e senza bave dei blocchetti mediante punto di impostazione
- La trancia per canalina di cablaggi PPS CD consente un taglio facile, senza sforzo e senza sbavature grazie alla trasmissione a leva e alla speciale geometria del tagliente
- Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD
- Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e la perfetta tenuta del coperchio
- Sostegno sicuro del cavo posato mediante il codolo di supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti
- Con i rivetti a spruzzo in plastica i canali di cablaggio possono essere facilmente fissati con l'apposito strumento per rivettatura

Dati commerciali

Codice articolo	3240623
Pezzi/conf.	16 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	16 Pezzi
Codice vendita	BE7433
Codice prodotto	BE7433
GTIN	4046356629393
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.148 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.148 g
Numero tariffa doganale	39259020
Paese di origine	DE

CD 30X100 WH - Canale di cablaggio



3240623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240623>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Canale di cablaggio
------------------	---------------------

Dati di collegamento

Sezione nominale	1875 mm ²
------------------	----------------------

Dimensioni

Larghezza	30 mm
Altezza	2000 mm
Profondità	100 mm
Lunghezza	2000 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PVC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	senza piombo

Cavo / linea

Assenza di alogeni	no
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

CD 30X100 WH - Canale di cablaggio



3240623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240623>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240623>



CSA

ID omologazione: 80202282



UL Recognized

ID omologazione: E328576



EAC

ID omologazione: RU C-DE.PB68.W.00478

CD 30X100 WH - Canale di cablaggio



3240623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240623>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 10.0	EC000012
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 30X100 WH - Canale di cablaggio



3240623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240623>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com