

WP-G HF IP66 M10 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240895

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240895>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite, filettatura metrica, grado di protezione IP66, diritto



Dati commerciali

Codice articolo	3240895
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356710022
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,962 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,962 g
Numero tariffa doganale	39174000
Paese di origine	DE

WP-G HF IP66 M10 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240895

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240895>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Applicazione	Connessione a vite per cavo
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	metrico

Dimensioni

Larghezza	17 mm
Altezza	34,5 mm
Apertura chiave	16 mm
Apertura chiave montaggio	16 mm

Indicazioni materiale

Materiale	PA 6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale connessione a vite	PA
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C

WP-G HF IP66 M10 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240895

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240895>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240895>



UL Recognized

ID omologazione: E86359



LR



Omologazione marchio VDE

WP-G HF IP66 M10 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240895

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240895>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G HF IP66 M10 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240895

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240895>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com