

WP-GT BRASS PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241026

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241026>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite in ottone con filettatura Pg, ruotabile, grado di protezione IP40



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3241026 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DSA |
| Codice prodotto | AF7DSA |
| GTIN | 4046356711623 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 39,25 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 39,25 g |
| Numero tariffa doganale | 74122000 |
| Paese di origine | DE |

WP-GT BRASS PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241026

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241026>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo di prodotto | Connessione a vite tubo di protezione |
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite tubo flessibile di protezione |
| Uscita cavo | diritto |
| Tipo di filettatura | Pg |

Dimensioni

| | |
|---------------------------|-------|
| Larghezza | 29 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Lunghezza | 32 mm |
| Apertura chiave | 27 mm |
| Apertura chiave montaggio | 27 mm |

Misure esterne

| | |
|------------------|-------|
| Diametro esterno | 21 mm |
|------------------|-------|

Misure interne

| | |
|------------------|---------|
| Diametro interno | 15,5 mm |
|------------------|---------|

Indicazioni materiale

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Colore | color ottone |
| Materiale | Ottone, nichelato |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
| Sostanze contenute | senza alogenati |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite tubo flessibile di protezione |
|-----------------------------|--|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 250 °C |

WP-GT BRASS PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241026

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241026>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27430310

ETIM

ETIM 9.0

EC001180

UNSPSC

UNSPSC 21.0

40141700

WP-GT BRASS PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241026

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241026>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4df3b367-fa74-496d-b38b-985c7f6dc342 |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com