

# WP-G BRASS IP40 M10 - Connessione a vite tubo di protezione



3241044

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241044>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite in ottone con filettatura metrica, grado di protezione IP40

## Dati commerciali

Codice articolo	3241044
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356711807
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,43 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,43 g
Numero tariffa doganale	74122000
Paese di origine	DE

# WP-G BRASS IP40 M10 - Connessione a vite tubo di protezione



3241044

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241044>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	metrico

### Dimensioni

Larghezza	19 mm
Altezza	31 mm
Lunghezza	31 mm
Apertura chiave	15 mm
Apertura chiave montaggio	15 mm 17 mm

### Misure esterne

Diametro esterno	10 mm
------------------	-------

### Misure interne

Diametro interno	6 mm
------------------	------

### Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
Sostanze contenute	senza alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

# WP-G BRASS IP40 M10 - Connessione a vite tubo di protezione



3241044

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241044>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241044>



Omologazione marchio VDE

# WP-G BRASS IP40 M10 - Connessione a vite tubo di protezione



3241044

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241044>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

### ETIM

ETIM 10.0	EC001180
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

# WP-G BRASS IP40 M10 - Connessione a vite tubo di protezione



3241044

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241044>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	859fc9be-51f3-4d92-ba96-529e66f3eea6

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)