

WP-G BRASS IP40 M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3241048

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241048>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite in ottone con filettatura metrica, grado di protezione IP40



Dati commerciali

Codice articolo	3241048
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356711845
Peso per pezzo (confezione inclusa)	75,33 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	75,33 g
Numero tariffa doganale	74122000
Paese di origine	DE

WP-G BRASS IP40 M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3241048

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241048>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	metrico

Dimensioni

Larghezza	39 mm
Altezza	41 mm
Lunghezza	41 mm
Apertura chiave	34 mm
Apertura chiave montaggio	34 mm 36 mm

Misure esterne

Diametro esterno	27 mm
------------------	-------

Misure interne

Diametro interno	20,5 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato
Sostanze contenute	senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
-----------------------------	--

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C


WP-G BRASS IP40 M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3241048

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241048>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241048>



Omologazione marchio VDE

WP-G BRASS IP40 M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3241048

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241048>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27430310
ECLASS-13.0	27430310

ETIM

ETIM 10.0	EC001180
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-G BRASS IP40 M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3241048

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241048>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	cc30e48d-e28a-4563-94a3-c0426b7cf4f8

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	7,955 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com