

# WP-CN PA M32 - Controdado



3241136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241136>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Controdado, per filettatura M32, colore: grigio



## I vantaggi

- I controdadi in poliammide sono utilizzati per il fissaggio dei raccordi a vite dei tubi di protezione, in caso di fori senza filettatura.

## Dati commerciali

Codice articolo	3241136
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356785426
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,8 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dado piatto
Tipo di filettatura	M32

### Dimensioni

Altezza	7 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M32

### Indicazioni materiale

Materiale	Poliammide rinforzata con fibra di vetro
-----------	--

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

3241136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241136>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

### ETIM

ETIM 10.0	EC003608
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%