

WP-CN PA M25 BK - Controdado



3241235

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241235>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Controdado, per filettatura M25, colore: nero



I vantaggi

- I controdadi in poliammide sono utilizzati per il fissaggio dei raccordi a vite dei tubi di protezione, in caso di fori senza filettatura.

Dati commerciali

Codice articolo	3241235
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356868150
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,657 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,657 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

3241235

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241235>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dado piatto
Tipo di filettatura	M25

Dimensioni

Altezza	6 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M25

Indicazioni materiale

Materiale	Poliammide rinforzata con fibra di vetro
-----------	--

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

3241235

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241235>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 10.0	EC003608
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---