

FBI 10-10 - 固定ブリッジ



0203276

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0203276>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

固定ブリッジ、ピッチ: 10 mm、極数: 10、色: 銀



販売用データ

| | |
|----------------------|--------------------|
| アイテム番号 | 0203276 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ***** |
| プロダクトキー | BE1Z2X |
| カタログのページ | ページ 460 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918098506 |
| 1個あたりの重量 (梱包を含む) | 38.11 g |
| 1個あたりの重量 (梱包を含まない) | 37.625 g |
| 関税率 | 85389000 |
| 生産国 | CN |

技術データ

製品特性

| | |
|-------|--------|
| 製品ライン | ねじブリッジ |
| 極数 | 10 |
| ピッチ | 10 mm |

寸法

| | |
|-----|-------|
| ピッチ | 10 mm |
|-----|-------|

材料仕様

| | |
|------|----|
| 色 | 銀 |
| 部材 | Cu |
| 絶縁材質 | PA |

取付け

| | |
|--------|-------|
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
|--------|-------|

FBI 10-10 - 固定ブリッジ



0203276

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0203276>

分類

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

FBI 10-10 - 固定ブリッジ

0203276

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0203276>



Environmental product compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | 環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e 閾値を超える有害物質はありません |
|------------|---|

FBI 10-10 - 固定ブリッジ

0203276

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0203276>



アクセサリ

CUTFOX FB - 切断工具、自動切断機

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1205985>



片手式ブリッジカッター、固定ブリッジFBI 10-6、FBI 10-8、FBI 10-10、FBI 10-12用

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp