

EB 10- 6 - 挿入ブリッジ



0201139

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201139>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

挿入ブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 10、色: 灰



販売用データ

アイテム番号	0201139
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE1Z2X
カタログのページ	ページ 459 (C-1-2019)
GTIN	4017918098124
1個あたりの重量 (梱包を含む)	6.29 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	5.896 g
関税率	85366990
生産国	CN

技術データ

製品特性

製品ライン	挿入ブリッジ
極数	10
ピッチ	6.2 mm

寸法

ピッチ	6.2 mm
-----	--------

材料仕様

色	灰
部材	CuZn (ニッケルメッキ)
UL94難燃性クラス	V2
絶縁材質	PA

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-60 °C ... 105 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~ +70 °C)
周囲温度 (配線時)	-5 °C ... 70 °C
周囲温度 (動作時)	-5 °C ... 70 °C
許容湿度 (保管時/移動時)	30 % ... 70 %

取付け

取付けタイプ	ネジ取付け
--------	-------

EB 10- 6 - 挿入ブリッジ



0201139

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201139>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 10- 6 - 挿入ブリッジ



0201139

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201139>

Environmental product compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e
	閾値を超える有害物質はありません

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp