

EB 3-6 - 挿入ブリッジ



0201142

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201142>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

挿入ブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 3、色: 灰



販売用データ

| | |
|----------------------|--------------------|
| アイテム番号 | 0201142 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| セールスキー | ***** |
| プロダクトキー | BE1Z2X |
| カタログのページ | ページ 467 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918098865 |
| 1個あたりの重量 (梱包を含む) | 1.693 g |
| 1個あたりの重量 (梱包を含まない) | 1.665 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |

技術データ

製品特性

| | |
|-------|--------|
| 製品ライン | 挿入ブリッジ |
| 極数 | 3 |
| ピッチ | 6.2 mm |

寸法

| | |
|-----|--------|
| ピッチ | 6.2 mm |
|-----|--------|

材料仕様

| | |
|------|------------------|
| 色 | 灰 |
| 部材 | CuZn (ニッケルメッキ) |
| 絶縁材質 | PA |

環境条件と実際の条件

周囲条件

| | |
|------------------|---|
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C |
| 周囲温度 (保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~ +70 °C) |
| 周囲温度 (配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度 (動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度 (保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |

取付け

| | |
|--------|-------|
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
|--------|-------|

EB 3- 6 - 挿入ブリッジ



0201142

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201142>

分類

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

EB 3- 6 - 挿入ブリッジ



0201142

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201142>

Environmental product compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | 環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e 閾値を超える有害物質はありません |
|------------|---|

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp