

PSD-S OE LED FL YE - 光エレメント



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2700124>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

LEDフラッシュビーコンエレメント、DC 24 V、2回点灯、黄



特長

- 工具を使わずに部品を切換え
- 強い明るさと色
- 自由に組合せ可能
- 最短LED寿命50,000時間
- 低電力消費
- ダブルフラッシュで最適に検出
- 保護等級 IP65

販売用データ

アイテム番号	2700124
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	DRL112
カタログのページ	ページ 517 (C-6-2019)
GTIN	4046356491181
1個あたりの重量 (梱包を含む)	86 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	72 g
関税率	85318070
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品ライン	光エレメント
アプリケーション	積層表示灯

電気特性

規準状態での最大損失電力	0.84 W
--------------	--------

概要

入力電圧	24 V DC
最大突入電流	最大 200 mA
消費電流	35 mA
光源の種類	LED
動作時間	100 %
電氣的寿命	最大50,000時間
光信号の種類	LEDフラッシュビーコン、2回フラッシュ
信号周波数	およそ 1 Hz

寸法

高さ	65.5 mm
直径	70 mm

材料仕様

カバーの色	黄
部材	ポリカーボネートPC

環境条件と実際の条件

周囲条件

保護等級	IP65 (設置時またはエンドカバー装着時)
使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C

EMCデータ

電磁適合性	EMC指令2014/30/EUに準拠
-------	--------------------

取付け


取付けタイプ	プラグイン取付け
組付け時の注意	各エレメントにあらかじめゴムシールを取付け
取付け位置	任意

2700124

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2700124>

認証

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2700124>

 **EAC**
認証ID: RU *-DE.A*30.B.00237

 **UL Listed**
認証ID: FILE E 123528

 **cUL Listed**
認証ID: FILE E 123528

 **EAC-RoHS**
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00391

cULus Listed

PSD-S OE LED FL YE - 光エレメント



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2700124>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27371220
ECLASS-13.0	27371220
ECLASS-12.0	27371220

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S OE LED FL YE - 光エレメント



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2700124>

Environmental product compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間 = 50 年 有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp