

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJメスインサート



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1652978>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



SC-RJソケットインサート、デュプレックス、パネル取付けフレームVS-A-F-IP67用、ガラスファイバー（マルチモードおよびシングルモード）、PCF/HCS、プラスチックファイバーで使用可能

特長

- 包括的な品質保証措置で高い信頼性
- セラミックスリーブの使用により最適な精度（安定性）
- RoHS 2適合で将来にも対応
- DINレールアダプタとの互換性が考慮されたカスタマイズ仕様

販売用データ

アイテム番号	1652978
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	ABNIDA
カタログのページ	ページ 354 (C-2-2019)
GTIN	4017918969943
1個あたりの重量（梱包を含む）	8.9 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	8.7 g
関税率	85367000
生産国	DE

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJメスインサート



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1652978>

技術データ

製品特性

タイプ	SCRJ
製品ライン	メスインサート
センサの種類	Ethernet
極数	2
接続プロファイル	SCRJ
アプリケーション	光ファイバーカップリング
モジュールスロット数	1
スロット数	2
型式	メス
ケーブル引込口	ストレート

電気特性

通信媒体	FO
------	----

接続データ

接続技術

接続方法	カップリング
------	--------

寸法

機械特性

フェールル(棒端子)径	2.50 mm
-------------	---------

材料仕様

色	黒
ハウジング部の色	黒
UL94難燃性クラス	V0
棒端子材質	ジルコニアセラミック
コンタクト材質	銅合金
ハウジングの材質	プラスチック製

ケーブル/ライン

ケーブルタイプ	グラスファイバー
外部シース、色	銀色
引張り強度短期/長期	40 N
耐油性	いいえ

FOケーブル

ファイバー数	2
ファイバー	POF、PCF、GOF
ファイバータイプ	GOF、HCS、POF

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1652978>

減衰	≤ 0.2 dB
通信媒体	FO

機械的特性

引張り強度短期/長期	40 N
------------	------

機械的仕様

挿抜回数	≥ 500
------	-------

環境条件と実際の条件

周囲条件

保護等級	IP20
	IP20
使用周囲温度	-25 °C ... 70 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-40 °C ... 85 °C
周囲温度 (配線時)	-5 °C ... 50 °C
遠紫外線放射抵抗	いいえ
耐油性	いいえ

規格と基準

遠紫外線放射抵抗	いいえ
耐油性	いいえ

取付け

接続方法	カップリング
------	--------

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJメスインサート



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1652978>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJメスインサート



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1652978>

Environmental product compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e 閾値を超える有害物質はありません
------------	---

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJメスインサート



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1652978>

アクセサリ

VS-A-F-IP67 - パネル取付けフレーム

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1653744>



パネル取付けフレーム、IP67、Freenetシステム用、取付け口は丸形、ハトメ付き、取付けネジ無、色：灰

VS-A-F-IP67-BK - パネル取付けフレーム

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1658668>



パネル取付けフレーム、IP67、Freenetシステム用、取付け口は丸形、ハトメ付き、取付けネジ無、色：黒

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp