

# TP-UK 35 - 絶縁プレート



3008096

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3008096>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

絶縁プレート、幅: 7.5 mm、高さ: 50 mm、色: 灰



## 販売用データ

アイテム番号	3008096
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE1Z1X
カタログのページ	ページ 213 (CL-2005)
GTIN	4017918091590
1個あたりの重量 ( 梱包を含む )	5.571 g
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	5.009 g
関税率	39269097
生産国	DE

## 技術データ

## 製品特性

製品ライン	分離板
-------	-----

## 周囲条件

使用周囲温度	-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度 (保管時/運搬時)	-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~ +70 °C)
周囲温度 (配線時)	-5 °C ... 70 °C
周囲温度 (動作時)	-5 °C ... 70 °C
許容湿度 (保管時/移動時)	30 % ... 70 %

## 材料仕様

色	灰
UL94難燃性クラス	V0

## 寸法

幅	7.5 mm
高さ	50 mm
奥行き	52 mm

## 環境条件と実際の条件

## 周囲条件

使用周囲温度	-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度 (保管時/運搬時)	-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~ +70 °C)
周囲温度 (配線時)	-5 °C ... 70 °C
周囲温度 (動作時)	-5 °C ... 70 °C
許容湿度 (保管時/移動時)	30 % ... 70 %

# TP-UK 35 - 絶縁プレート



3008096

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3008096>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

### ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# TP-UK 35 - 絶縁プレート



3008096

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3008096>

## Environmental product compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e
	閾値を超える有害物質はありません

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)