

ES/KLM 2-GB - 挿入シート



0800954

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800954>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

挿入シート、シート、ホワイト (RAL 9010)、マーキングなし、ラベリング可能 : PLOTMARK、CMS-P1-PLOTTER、オフィスのプリントシステム、マシン目入り、取付けタイプ: インサート、個別ラベル数: 120、テキストフィールドの高さ: 7 mm、テキストフィールドの幅: 44 mm



販売用データ

アイテム番号	0800954
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2114
GTIN	4017918129286
1個あたりの重量 (梱包を含む)	10.215 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	9.575 g
関税率	48025890
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品の種類	端子台マーキング
マーキング	
個別ラベル数	120
一列あたりの個別ラベル数	4

寸法

幅	44.00 mm
高さ	7.00 mm
奥行き	0.20 mm

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	44 mm
テキストフィールドの高さ	7 mm

材料仕様

色	白 (RAL 9010)
ベースエレメント材質	ポリエステル
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 100 °C
推奨周囲温度 (保管時/輸送時)	23 °C
推奨湿度 (保管時/輸送時)	50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨)

印字の拭取り耐性

仕様	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (一部)

取付け

取付けタイプ	インサート
--------	-------

ES/KLM 2-GB - 挿入シート



0800954

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800954>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ES/KLM 2-GB - 挿入シート



0800954

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800954>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp