

PVB 5 - 接続式端子台



0870052

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0870052>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



接続式端子台、定格電圧: 800 V、定格電流: 30 A、接続数: 10、極数: 1、接続方式: タブ端子接続、1段、断面積: 0.5 mm² - 6 mm²、取付けタイプ: NS 35/7,5、NS 35/15、色: グレー

販売用データ

アイテム番号	0870052
梱包単位	10 pc
最低注文数	1 pc
注記	受注生産 (返品不可)
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE511X
GTIN	4017918240769
1個あたりの重量 (梱包を含む)	52.81 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	52.81 g
関税率	85369010
生産国	PL

技術データ

製品特性

製品の種類	パネル貫通型端子台
極数	1
接続数	10
行の数	1

絶縁特性

過電圧カテゴリ	III
汚染度	3

電気特性

定格サージ電圧	8 kV
---------	------

接続データ

段あたり接続数	10
---------	----

1段

接続方法	タブ端子接続
タブ端子接続	6.3/2.8 x 0.8 mm
接続電線サイズ、単線	0.5 mm ² ... 6 mm ²
断面積AWG	20 ... 10 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ	0.5 mm ² ... 6 mm ²
接続電線サイズ、撚線[AWG]	20 ... 10 (IECに準拠して変換済み)
定格電流	30 A (EN 61210に準拠したタブ端子接続の電流データは、定格サイズ、材質、接続端子の絶縁、接続電線断面積によっても異なります。)
最大負荷電流	30 A (EN 61210に準拠したタブ端子接続の電流データは、定格サイズ、材質、接続端子の絶縁、接続電線断面積によっても異なります。)
定格電圧	800 V (EN 61210に準拠したタブ端子接続の電圧データは、定格サイズ、材質、スリーブの絶縁、接続電線断面積によっても異なります。)

寸法

幅	35.6 mm
---	---------

材料仕様

色	グレー
UL94難燃性クラス	V2
絶縁材質グループ	I
絶縁材質	PA

機械的特性

機械的仕様

PVB 5 - 接続式端子台



0870052

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0870052>

開放サイドパネル	なし
----------	----

取付け

取付けタイプ	NS 35/7,5
	NS 35/15

PVB 5 - 接続式端子台



0870052

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0870052>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp