

# EB 80- DIK BU - 挿入ブリッジ



2715940

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2715940>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

挿入ブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 80、色: 青



## 販売用データ

アイテム番号	2715940
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE1Z2X
GTIN	4017918061692
1個あたりの重量 ( 梱包を含む )	35.5 g
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	34.78 g
関税率	85366990
生産国	DE

## 技術データ

### 製品特性

製品の種類	挿入ブリッジ
極数	80
ピッチ	6.2 mm
電位	80

### 寸法

ピッチ	6.2 mm
-----	--------

### 材料仕様

色	青 (RAL 5015)
部材	Cu
絶縁材質	PA

### 取付け

取付けタイプ	ネジ取付け
--------	-------

# EB 80- DIK BU - 挿入ブリッジ



2715940

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2715940>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

### EF3.1 気候変動

CO2e kg	0.313 kg CO2e
---------	---------------