

# PLC-BSC- 24DC/21-21 - リレーソケット



2967015

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2967015>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



14 mmのねじ式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、DINレールNS 35/7,5への取付け用、2c接点、入力電圧24 V DC

## 販売用データ

アイテム番号	2967015
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	DK6232
GTIN	4017918156459
1個あたりの重量 ( 梱包を含む )	61.75 g
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	63.4 g
関税率	85366990
生産国	DE

## 技術データ

## 注記

## 使用上の制限

EMCの注意事項	EMC : クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
----------	------------------------------------

## 製品特性

製品の種類	継電器バージョン
製品シリーズ	PLC-INTERFACE
アプリケーション	ユニバーサル
動作モード	100%動作時

## 絶縁特性

汚染度	3
-----	---

## 入力データ

入力定格電圧 $U_N$	24 V DC プラグオン電気機械式リレーまたはソリッドステートリレー（必要なアクセサリを参照してください）の定格電圧が、上流回路内蔵ベースの定格入力電圧から逸脱しています
保護回路	フリーホイールダイオード
入力定格電圧 $U_N$	24 V DC プラグオン電気機械式リレーまたはソリッドステートリレー（必要なアクセサリを参照してください）の定格電圧が、上流回路内蔵ベースの定格入力電圧から逸脱しています

## 接続データ

接続方法	ネジ接続
剥き線長さ	8 mm
ネジ山	M3
接続電線サイズ、単線	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
撚線接続断面積	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> 0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> (シングルフェールル) 2x 0.5 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup> (TWINフェールル)
接続電線断面積AWG	26 ... 14
締め付けトルク	0.6 Nm ... 0.8 Nm

## 信号伝達

状態表示	LED
------	-----

## 寸法

## 製品寸法

幅	14 mm
高さ	80 mm

# PLC-BSC- 24DC/21-21 - リレーソケット



2967015

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2967015>

奥行き	94 mm
-----	-------

## 材料仕様

色	灰 (RAL 7042)
UL 94難燃性クラス (ハウジング)	V0 (ハウジング)

## 環境条件と実際の条件

### 周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 60 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-40 °C ... 85 °C

## 承認

### CE

認定	CE準拠
----	------

### UKCA

認定	UKCA準拠
----	--------

### 船級認証

認定	TAE0000196
----	------------

### 腐食性ガス試験

表示記号	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

### 造船データ

Temperature	D
Humidity	A
振動	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

## EMCデータ

電磁適合性	EMC指令に準拠
低電圧指令	低電圧指令に準拠

## 規格と基準

標準/規則	IEC/EN 60664-1
-------	----------------

## 取付け

取付けタイプ	DINレール取付け
組立てに関する注意事項	一列、スペースなし
取付け位置	任意

# PLC-BSC- 24DC/21-21 - リレーソケット



2967015

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2967015>

## 認証

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2967015>



**cUL 認証済み**  
認証ID: E238705



**UL 認証**  
認証ID: E238705



**EAC**  
認証ID: RU D-DE.B\*00573/18



**DNV GL**  
認証ID: TAE0000196

# PLC-BSC- 24DC/21-21 - リレーソケット



2967015

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2967015>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

### ETIM

ETIM 10.0	EC001456
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい
EU RoHS 物質要件を満たしています	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-NO: N/A)
	Lead(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP	98262157-42b2-4f5f-a3be-747dbb9162d2

### EF3.1 気候変動

CO2e kg	0.646 kg CO2e
---------	---------------