

FBS 5-8 GY - プラグインブリッジ



3032648

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3032648>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

プラグインブリッジ、ピッチ: 8.2 mm、極数: 5、定格電流: 41 A、色: グレー



販売用データ

アイテム番号	3032648
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE2Z2X
GTIN	4046356551540
1個あたりの重量 (梱包を含む)	9.857 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	9.857 g
関税率	85366990
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品の種類	プラグインブリッジ
極数	5
ピッチ	8.2 mm

電気特性

最大負荷電流	41 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
--------	--

接続データ

最大負荷電流	41 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
--------	--

寸法

幅	39.3 mm
高さ	30.1 mm
奥行き	30.1 mm
ピッチ	8.2 mm

材料仕様

色	灰 (RAL 7042)
部材	銅
UL94難燃性クラス	V0
絶縁材質	PA

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲 (自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度 (保管時/運搬時)	-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~ +70 °C)
周囲温度 (配線時)	-5 °C ... 70 °C
周囲温度 (動作時)	-5 °C ... 70 °C
許容湿度 (動作時)	20 % ... 90 %
許容湿度 (保管時/移動時)	30 % ... 70 %

取付け

取付けタイプ	プラグイン取付け
--------	----------

図面

配線図



FBS 5-8 GY - プラグインブリッジ



3032648

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3032648>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp