

HC-DR-PG29 - Packning

1686601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686601>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Packning för inskärning / 2 skivor, för kabelklämmor, Pg-typ 29

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1686601
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7DFX
Produktnyckel	AF7DFX
GTIN	4017918189822
Vikt per styck (inklusive förpackning)	11,39 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	11,39 g
Tullnummer	40169300
Ursprungsland	DE

HC-DR-PG29 - Packning

1686601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686601>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Packning
Pg-genomföring	Pg29

Materialuppgifter

Material, packning Kabeltätning	Perbunan
---------------------------------	----------

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	18 mm ... 27 mm
------------------------	-----------------

Karakteristik

Kabeltätningsområde	18,00 mm ... 27,00 mm
---------------------	-----------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

HC-DR-PG29 - Packning

1686601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686601>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com