

# SD-WMS 5 (NU) CC:7 - Materiale di siglatura



0828939:7

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828939:7>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Segnafile, siglatura con il numero: Cifre, viola, tipo di montaggio: infilare



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0828939:7     |
| Pezzi/conf.                         | 200 Pezzi     |
| Quantità di ordinazione minima      | 200 Pezzi     |
| Codice vendita                      | BG222B        |
| Codice prodotto                     | BG222B        |
| GTIN                                | 4046356421591 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,049 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,046 g       |
| Numero tariffa doganale             | 49119900      |
| Paese di origine                    | SE            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
|------------------|-----------------|

### Siglatura

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Siglatura           | Cifre   |
| Tipo di scanalatura | Profilo |

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 3,2 mm  |
| Altezza   | 5,5 mm  |
| Lunghezza | 4,20 mm |

### Misure esterne

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Diametro esterno | 2,5 mm ... 5 mm |
|------------------|-----------------|

### Indicazioni materiale

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Colore    | viola                 |
| Materiale | Cloruro di polivinile |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

### Montaggio

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tipo di montaggio | infilare |
|-------------------|----------|

0828939:7

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828939:7>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)