

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5 - Contatto a crimpare D-SUB



1688968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688968>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatti a crimpare per portacontatti D-SUB con densità di contatti standard, maschio, sezione di connessione AWG 24 ... 20, ruotato, dorato

Secondo la figura

Dati commerciali

Codice articolo	1688968
Pezzi/conf.	30 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	30 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNMAY
Codice prodotto	ABNMAY
GTIN	4017918822880
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,237 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,237 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5 - Contatto a crimpare D-SUB



1688968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688968>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Serie	HC-M-DSUB
	HC-M-25
	HC-M-08-GBIT
Tipo contatto	tornito


Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina
Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	24 ... 20

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	14,8 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	1 mm
-------------------	------

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	5 A
Resistenza di isolamento	≥ 5 GΩ

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5 - Contatto a crimpare D-SUB




1688968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688968>

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Disegni

Disegno quotato



Connettore maschio per contatto a crimpare D-SUB

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5 - Contatto a crimpare D-SUB



1688968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688968>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com