

FLKM 14-PA-MELSEC A1S/O - Adattatore frontale



2289939

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2289939>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore frontale VARIOFACE, per Mitsubishi Electric MELSEC A1S Y80, collegamento 2 x 8 canali

La figura illustra la variante FLKM 14-PA-MELSEC A1S/I

Dati commerciali

Codice articolo	2289939
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK231M
Codice prodotto	DK231M
GTIN	4017918057862
Peso per pezzo (confezione inclusa)	101,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	97,1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore frontale
------------------	---------------------

Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (DC)	≤ 30 V DC
Corrente (per conduttore)	≤ 1 A
Corrente (per connessione)	≤ 4 A (Alimentazione tramite alimentazione di tensione separata)
Tensione di isolamento nominale	50 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,5 kV

Dati di collegamento

Livello di campo

Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	2
Numero di poli	14
Passo	2,54 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178


Montaggio

Posizione di installazione	a scelta
----------------------------	----------

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

Schema di collegamento



Schema di collegamento FLKM 14-PA-MELSEC A1S/O

FLKM 14-PA-MELSEC A1S/O - Adattatore frontale



2289939

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2289939>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---