

TP 06T - Pannello tattile

2913658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2913658>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pannello tattile, 16.5 cm / 6.5"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 640 x 480 pixel (VGA), 65536 colori, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, senza sistema bus

I vantaggi

- Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
- Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi
- Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
- Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
- Tempi di messa in servizio brevi

Dati commerciali

Codice articolo	2913658
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	DRCABC
GTIN	4046356479462
Peso per pezzo (confezione inclusa)	800 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	800 g
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dispositivo di gestione
------------------	-------------------------

Dati computer

Processore	Xscale® PXA320, 806 MHz
Sistema operativo	Windows® CE 5.0
RAM	128 MB SDRAM
Memoria dati	Flash, 1 GB

Display

Tipo di display	16.5 cm / 6.5"-TFT
Risoluzione monitor	640 x 480 Pixel (VGA)
Tecnologia touch	Touch screen industriale resistivo
Tipo di illuminazione del display	CCFL
Gamma di colori	65536 colori

Interfacce

Interfacce	2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®
Rete	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Sistema bus	senza sistema bus

Caratteristiche del sistema

Software utente	Visu+
	AX OPC Server

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Alimentatore	24 V DC ±20 %
--------------	---------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio frontale
-------------------	--------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C

TP 06T - Pannello tattile



2913658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2913658>

Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 85 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Urti	DIN EN 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

Dimensioni

Larghezza	210 mm
Altezza	158 mm
Profondità	55 mm

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	210 mm / 158 mm / 5 mm (Dimensioni frontale)
----------------------------------	--

Dimensioni di montaggio

Larghezza / Altezza / Spessore	202 mm / 150 mm / 55 mm
--------------------------------	-------------------------

TP 06T - Pannello tattile

2913658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2913658>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com