

RC-0000000WQ00 - 丸型コネクタ用ハウジング



1593021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1593021>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



丸型コネクタ用ハウジング、シリーズ: RC、ストレート、ねじロック機構、M23、放射状Oリング、シールド対応: あり、最小パネル厚: 3 mm。この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。代替製品: 1554116

販売用データ


アイテム番号	1593021
梱包単位	40 pc
最低注文数	40 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	ABRAFP
GTIN	4046356193832
1個あたりの重量（梱包を含む）	25.622 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	23.19 g
関税率	85366990
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品の種類	丸型コネクタハウジング
シリーズ	RC
アプリケーション	信号
シールド用	あり
ねじ種類	M23

寸法

外形寸法	
パネル厚	> 3 mm

材料仕様

部材 ハウジング	GD-Zn
部材 ハウジング表面	Ni
部材 回転部品	CuZn
ガスケットおよびOリングの材質	FPM

コネクタ

タイプ	ストレート
-----	-------

環境条件と実際の条件

周囲条件	
保護等級	IP67
使用周囲温度	-20 °C ... 125 °C
高度	2000 m

取付け

取付けタイプ	前面取付け / 角型フランジ (4x Ø 2.7 mm)
--------	------------------------------


RC-0000000WQ00 - 丸型コネクタ用ハウジング

1593021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1593021>



図面



取付け寸法

RC-0000000WQ00 - 丸型コネクタ用ハウジング



1593021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1593021>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし