

WP-GA HF IP66 PG29 BK - コンジッタダプタ



3240921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240921>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

ケーブルグラント、Pgネジ付き、IP66保護、アングル型



販売用データ

アイテム番号	3240921
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	AF7DSA
GTIN	4046356710282
1個あたりの重量（梱包を含む）	44.16 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	41.44 g
関税率	39174000
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品の種類	ケーブルダクトねじ接続
アプリケーション	ケーブルグラント
ネジ接続の種類	コンジッタダプタ
ケーブル引込口	エルボー
ねじ種類	Pg

寸法

幅	44 mm
高さ	67.5 mm
長さ	65 mm
直径	43 mm

材料仕様

部材	PA 6
UL94難燃性クラス	V2
ねじ式接続の素材	PA
コンポーネント	シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー

ケーブル/ライン

ハロゲンフリー	可
---------	---

機械的特性

機械的仕様

ネジ接続の種類	コンジッタダプタ
---------	----------

環境条件と実際の条件

周囲条件

保護等級	IP66
使用周囲温度	-40 °C ... 120 °C

WP-GA HF IP66 PG29 BK - コンジッタダプタ



3240921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240921>

認証

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240921>



UL 認証

認証ID: E86359



LR



VDE認証図面

WP-GA HF IP66 PG29 BK - コンジッタアダプタ



3240921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240921>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

EF3.1 気候変動

CO2e kg	3.308 kg CO2e
---------	---------------