

# CD-HF COVER 120 BU - Profilé de recouvrement



3240609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240609>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Couvercle pour goulotte, bleu, exempt d'halogène, largeur : 120 mm, longueur : 2000 mm

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3240609       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE7442        |
| Product key                         | BE7442        |
| GTIN                                | 4046356630252 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 646 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 524 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 39259020      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# CD-HF COVER 120 BU - Profilé de recouvrement



3240609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240609>

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 120 mm  |
| Hauteur    | 2000 mm |
| Profondeur | 11 mm   |
| Longueur   | 2000 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Couleur                             | bleu (RAL 5015)   |
| Matériau                            | PC/ABS            |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                |
| Composants                          | exempt d'halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
|---------------------------------------|------------------|

# CD-HF COVER 120 BU - Profilé de recouvrement



3240609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240609>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,027 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)