


ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Tiras de identificação Zack



0800268

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800268>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tiras de identificação Zack, Folha, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos de 1 ... 100, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 4,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 100, altura do campo de texto: 5,2 mm, largura do campo de texto: 4,2 mm

Dados comerciais

Código	0800268
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG2123
GTIN	4017918005863
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3,57 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,474 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificado com um marcador de terminais
Passo	4,2 mm

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	100
Número de anilhas de identificação por linha	10
Sentido de compressão	impresso horizontalmente
Compressão	números consecutivos de 1 ... 100

Montagem

Tipo de montagem	encaixe
------------------	---------

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
------------------------	---

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Medidas

Largura	3,55 mm
Altura	6,5 mm
Profundidade	1,6 mm
Passo	4,2 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	4,2 mm
Altura do campo de texto	5,2 mm

Normas e disposições

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Tiras de identificação Zack



0800268

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800268>

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0800268

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800268>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br