

CES-B16-SF-PLBK - Moldura de encaixe



0801651

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801651>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Moldura de encaixe, formato: B16, material: PA (sem halogênio), cor: preto, comprimento: 128 mm, largura: 64 mm, altura: 39 mm

Suas vantagens

- Também aplicável em aberturas de painel padrão dos conectores industriais

Dados comerciais

Código	0801651
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7C
Chave de produto	AF7CBX
GTIN	4046356674164
Peso por unidade (inclusive embalagem)	90,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	56,86 g
País de origem	PL

Dados técnicos


Avisos

Indicação sobre a aplicação	Parafusos de fixação não incluídos no volume de fornecimento. A largura máxima da abertura de painel pode ir até 51 mm (em vez dos 35 mm como no caso do conector industrial).
-----------------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura para luvas de cabo
Formato	B16
Tipo de moldura	Molduras de encaixe

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	64 mm
Altura	39 mm
Comprimento	128 mm
Distância do furo de sondagem horizontal	32 mm
Distância do furo de sondagem vertical	103 mm
Diâmetro do furo	4,5 mm

Medidas de montagem

Largura recorte de montagem	35 mm
Comprimento recorte de montagem	86 mm

Dados de material

Material	PA (sem halogênio)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais


Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 80 °C (estático)

Montagem

Instrução de montagem	Parafuso de fixação M4, torque 1,8 Nm. Pode encontrar um tutorial de vídeo para montagem do produto sob Downloads na categoria Vídeo.
-----------------------	--

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões


CES-B16-SF-PLBK - Moldura de encaixe

0801651

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801651>



Desenho de medidas



Recorte de montagem

CES-B16-SF-PLBK - Moldura de encaixe



0801651

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801651>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801651>

DNV

ID de certificação: TAE00003VJ

CES-B16-SF-PLBK - Moldura de encaixe



0801651

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801651>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,66 kg CO2e
---------	--------------