

# CLIPFIX 35 WH - Poste



0802723

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0802723>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Suporte terminal de montagem rápida, para trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15 de 35 mm, equipada com tira Zack ZB 8 e ZB 8/27, marcador de régua de terminais KLM 2 e KLM, largura: 9,5 mm, cor: branco

## Suas vantagens

- Largura de construção de apenas 9,5 mm
- Ampla área de identificação
- A Phoenix Contact construiu o suporte terminal CLIPFIX de tal maneira que ele permanece confiável nos mais diversos sistemas de trilho de fixação

## Dados comerciais


|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0802723       |
| Unidades por embalagem                 | 50 Unidade    |
| Chave comercial                        | BE71          |
| Chave de produto                       | BE7111        |
| GTIN                                   | 4046356860819 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5,25 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5 g           |
| País de origem                         | PL            |

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tipo de produto | Poste |
|-----------------|-------|

### Medidas

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas        |  |
| Largura                   | 9,5 mm                                                                             |
| Altura                    | 55,6 mm                                                                            |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 35,5 mm                                                                            |
| Comprimento               | 55,6 mm                                                                            |

### Dados de material

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cor                                                                        | branco (RAL 9010) |
| Material                                                                   | PA                |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94                                   | V2                |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 125 °C            |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais


|                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)     | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)       |
| Temperatura ambiente (montagem)                     | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Temperatura ambiente (acionamento)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 %                                                                        |

### Montagem


|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
|                  | NS 35/15  |

## Desenhos

### Desenho de medidas



## Desenho de medidas



# CLIPFIX 35 WH - Poste

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0802723>



## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001041 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CLIPFIX 35 WH - Poste

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0802723>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)