

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana



0808710

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0808710>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tira Zack plana, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 6,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 6,15 mm, largura do campo de texto: 5,15 mm

Suas vantagens

- Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente
- Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
- O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
- As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário

Dados comerciais

Código	0808710
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG2112
GTIN	4017918180317
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,62 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,377 g
País de origem	DE

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana



0808710

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0808710>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador de terminais sem impressão
Passo	6,2 mm

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	10
Número de anilhas de identificação por linha	10
Número de tiras de identificação	10

Medidas

Largura	6,15 mm
Altura	6,40 mm
Profundidade	1,60 mm
Passo	6,2 mm

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Normas e disposições


Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	encaixe
------------------	---------

Desenhos

Desenho do diagrama



ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana



0808710

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0808710>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana



0808710

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0808710>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,005 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br