

ZB 22:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack



0811862

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0811862>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tiras de identificação Zack, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 22 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 21,8 mm

Suas vantagens

- Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
- O sistema de tira Zack ZB oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos com ranhuras de plaqueta altas

Dados comerciais

Código	0811862
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG2112
GTIN	4017918924782
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,13 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,1 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Klemmenmarker
Passo	22 mm

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	4
Número de anilhas de identificação por linha	4
Número de tiras de identificação	4

Medidas

Largura	21,80 mm
Altura	10,50 mm
Profundidade	4,20 mm
Passo	22 mm

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
------------------------	---

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	encaixe
------------------	---------

Desenhos

Desenho do diagrama



0811862

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0811862>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,016 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br