

# ZBF 15 CUS - Tira Zack plana



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825019>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tira Zack plana, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 5, altura do campo de texto: 15,1 mm, largura do campo de texto: 5,15 mm

## Suas vantagens

- O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
- Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
- Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
- As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário

## Dados comerciais

Código	0825019
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG81
Chave de produto	BG8112
GTIN	4046356357562
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,685 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,461 g
País de origem	PL

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificado com um marcador de terminais
Passo	15 mm

### Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	5
Número de anilhas de identificação por linha	5
Número de tiras de identificação	1

### Montagem

Tipo de montagem	travamento em ranhura plana de plaqueta
------------------	---

### Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

### Medidas

Largura	15 mm
Passo	15 mm

#### Campo de texto



Largura do campo de texto	5,15 mm
Altura do campo de texto	15,1 mm

### Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

## Desenhos

Desenho do diagrama



- ① longitudinal = horizontal
- ② oblíquo = vertical

# ZBF 15 CUS - Tira Zack plana



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825019>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# ZBF 15 CUS - Tira Zack plana



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825019>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)