SK 3,8 REEL P5 WH CUS - Cartelas de identificador

0825124

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825124

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cartelas de identificador, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, para a largura de terminal: 5 mm

Suas vantagens

- Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores SK ... individualmente de acordo com suas expectativas
- Ideal para identificação de conectores de encaixe COMBICON
- A família de etiquetagem autocolantes oferece a possibilidade de etiquetar produtos que não tenham quaisquer ranhuras de plaqueta com tiras de identificação autocolantes

Dados comerciais

Código	0825124
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG81
Chave de produto	BG8113
GTIN	4046356355070
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,89 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,89 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificado com um marcador de terminais
Passo	5 mm

Identificação

Número de tiras de identificação	12

Montagem

Tipo de montagem	cola

Dados de material

Espessura Película	53 µm
Espessura Cola	20 µm
Cola	Acrilato
Cor	branco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente (montagem)	> 15 °C
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C/50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original até à utilização.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %
Capacidade de armazenamento	12 meses

Medidas

Altura	3,8 mm
Passo	5 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Avisos

Nota de encomenda:	Inscrição até, no máximo, 25 polos

Desenhos

Desenho do diagrama



① longitudinal = horizontal
② oblíquo = vertical

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br