EML-HT (35X6,5)R - Etiqueta para alta temperatura

0830650

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830650

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Etiqueta para alta temperatura, para impressora por termotransferência, resistente 60 s a 300 °C

Suas vantagens

- A etiqueta EML-HT é composta por uma película de acrilato que apresenta uma elevada resistência à temperatura. Ela pode ser utilizada para a identificação de placas de circuito impresso, bem como em todos os processos industriais de solda
- Faixa de temperatura permanente de -40 °C ... 180 °C, 300 °C até 60 segundos
- Em combinação com a fita de impressão THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT, a identificação se torna muito resistente a altas temperaturas e produtos químicos
- Os materiais EML-HT ... estão indicados na UL
- Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EML-HT ... individualmente de acordo com suas expectativas

Dados comerciais

Código	0830650
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG2
Chave de produto	BG2411
GTIN	4046356718448
Peso por unidade (inclusive embalagem)	310,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	310,5 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Gerätemarker
Propriedade do produto	Resistente a altas temperaturas

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	2500
Número de anilhas de identificação por linha	2
Tecnologia de identificação	Termotransferência para rolos

Montagem

Tipo de montagem	cola

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Espessura Película	50 µm
Espessura Cola	20 µm
Cola	Acrilato
Cor	branco
Material	Acrilato
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 180 °C
Temperatura ambiente (montagem)	> 4 °C
Temperatura de curto prazo	300 °C (máximo 1 minuto)
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem em sacos de plástico até à utilização.
Capacidade de armazenamento	2 anos

Medidas

Largura	35 mm
Comprimento	6,5 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br