


PABA YE/15 - Plaqueta de encaixe

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013698>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Plaqueta de encaixe, Fitas, amarelo, não impresso, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 50 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 20, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 15 mm

Dados comerciais

Código	1013698
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BG22
Chave de produto	BG2213
GTIN	4017918013882
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,734 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	4,2 g
País de origem	CN

PABA YE/15 - Plaqueta de encaixe

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013698>



Dados técnicos

Avisos

Geral	identificável com CMS
-------	-----------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcadores de condutores
-----------------	--------------------------

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	20
Número de anilhas de identificação por linha	1

Medidas

Largura	15 mm
Comprimento	4 mm

Dados de material

Cor	amarelo (RAL 1018)
Material	ABS
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	0,6 mm ... 50 mm
---------------------------	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultado	Aprovado no teste
Especificação de teste	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (norma de referência)
Requisito	≥ 5 N
Resultado	Aprovado no teste

Teste Tesafilm

Especificação de teste	DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade)
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h
Processo	Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio

Resistência à temperatura

Especificação de teste	ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência)
------------------------	---

PABA YE/15 - Plaqueta de encaixe

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013698>



Duração do teste	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Aprovado no teste

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Aprovado no teste

Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis

Especificação de teste	ISO 175:2010 (norma de referência)
Duração do teste	168 h
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste
Água salgada (350 g/l) [CAS No. -]	Aprovado no teste
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Aprovado no teste
Benzina [CAS No. 64742-49-0]	Aprovado no teste
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Aprovado no teste
IRM 901	Aprovado no teste
IRM 902	Aprovado no teste
IRM 903	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-15 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C

PABA YE/15 - Plaqueta de encaixe



1013698

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013698>

Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
--	--

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	de enfiar
------------------	-----------

PABA YE/15 - Plaqueta de encaixe


1013698

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013698>



Desenhos

Desenho de medidas



PABA YE/15 - Plaqueta de encaixe



1013698

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013698>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PABA YE/15 - Plaqueta de encaixe



1013698

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013698>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br