

PATG 3/10 - Porta-identificação de condutor



1013821

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013821>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Suas vantagens

- A marcação é efetuada com as placas de encaixe adequadas UC-WMT ..., US-WMT ... e EMT ...
- Estes sistemas de identificação de condutores são compostos por porta-plaquetas e plaquetas de encaixe
- O suporte PATG... é um porta-plaquetas definitivo
- Os condutores com um diâmetro de 0,6 mm ... 50 mm podem ser identificados desse modo

Dados comerciais

Código	1013821
Unidades por embalagem	500 Unidade
Quantidade mínima de pedido	500 Unidade
Chave comercial	BG221A
Chave de produto	BG221A
GTIN	4017918014018
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,256 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,278 g
País de origem	DE

PATG 3/10 - Porta-identificação de condutor



1013821

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013821>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Porta-plaquetas
-----------------	-----------------

Medidas

Largura	10 mm
Altura	7,5 mm
Profundidade	9,41 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	10 mm
Altura do campo de texto	4 mm

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Cor	transparente
Material	PVC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material base	PVC
Substâncias	sem silicone

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	4 mm ... 7 mm
---------------------------	---------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-50 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Montagem

Tipo de montagem	de enfiar
------------------	-----------

PATG 3/10 - Porta-identificação de condutor



1013821

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013821>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PATG 3/10 - Porta-identificação de condutor



1013821

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013821>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.1 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,001 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br