

ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1053438>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Marcador de terminais, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 10,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 10,15 mm

Suas vantagens

- Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
- O sistema de tira Zack ZB oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos com ranhuras de plaqueta altas

Dados comerciais

Código	1053438
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG2122
GTIN	4017918016890
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,52 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,101 g
País de origem	DE

ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1053438>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Passo	10,2 mm
Identificação	
Quantidade de plaquetas de identificação	10
Número de anilhas de identificação por linha	10
Número de tiras de identificação	10
Sentido de compressão	longitudinal
Compressão	U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND

Montagem

Tipo de montagem	encaixe
------------------	---------

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais	
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	2 anos

Medidas

Largura	10,15 mm
Altura	10,5 mm
Profundidade	4,2 mm
Passo	10,2 mm

Campo de texto	
Largura do campo de texto	10,15 mm
Altura do campo de texto	10,5 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Avisos

Geral	Estão embaladas 10 tiras com a mesma identificação em uma
-------	---

ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais




1053438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1053438>

	embalagem (VPE).
--	------------------

Desenhos

Desenho do diagrama



ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1053438>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1053438>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,02 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br