

USA 10 - Adaptador para trilhos



1201578

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201578>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Adaptador para trilhos, para parafusos M3, profundidade: 7,4 mm, largura: 10 mm, altura: 42,6 mm, diâmetro: 2,8 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem por encaixe



Suas vantagens

- Os adaptadores universais servem para fixação e recepção de dispositivos de comutação elétricos e eletrônicos
- Para parafusos M3 autorroscantes
- Eles servem para a montagem com proteção isolante de componentes ou trilhos fixadores

Dados comerciais

Código	1201578
Unidades por embalagem	25 Unidade
Chave comercial	BE71
Chave de produto	BE7114
GTIN	4017918017392
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,881 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,957 g
País de origem	DE

USA 10 - Adaptador para trilhos

1201578


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201578>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Material de montagem
-----------------	----------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	10 mm
Altura	42,6 mm
Profundidade	7,4 mm
Diâmetro	2,8 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Revestimento	sem revestimento
Aplicação estática do material isolante	-40 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

Tipo de montagem	Montagem por encaixe
------------------	----------------------

USA 10 - Adaptador para trilhos


1201578

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201578>



Desenhos

Desenho de medidas



USA 10 - Adaptador para trilhos



1201578

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201578>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

USA 10 - Adaptador para trilhos



1201578

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201578>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br