

1206256

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1206256>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cortador de perfil, para encurtar e perfuração de trilhos de fixação padrão, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 bem como para encurtar de NS 15 e do trilho coletor de condutores neutro NLS-CU 3/10, para recepção de 2 furadores, troca simples dos furadores, com calha de medição métrica, estado de fornecimento sem furadores, com trilho de medição em polegadas/milímetros

Suas vantagens

- Encurtar sem rebarbas e sem lascas
- Corte com menor esforço e confortável graças à alavancagem otimizada
- Ajuste rápido e conveniente do comprimento de corte usando um batente
- Cortes precisos e uniformes

Dados comerciais

Código	1206256
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3115
GTIN	4017918166557
Peso por unidade (inclusive embalagem)	21.000 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	20.814 g
País de origem	DE

1206256

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1206256>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cortador de perfil
Aplicação	Trilho de fixação e 2 furos para NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 e NLS-CU 3/10
Propriedade do produto	Trilho de medição métrico/em polegadas de 1 m com carro limitador
	Pode ser equipado com 2 perfuradores (opcional)
	Formato muito robusto
	Corte sem rebarbas e sem lascas
	Alavancagem otimizada
	Para montagem em mesa (orifícios para parafusos disponíveis)

Medidas

Largura	250 mm
Altura	230 mm
Comprimento	100 mm
Comprimento do trilho de medidas	1000 mm
Comprimento da alavanca manual	860 mm
Espessura do material máx.	1,5 mm

Dados de material

Cor	multicolor
Material	Aço

PPS CLASSIC I/M - Ferramentas de corte



1206256

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1206256>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	21043714
ECLASS-13.0	21043714

ETIM

ETIM 9.0	EC002212
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

PPS CLASSIC I/M - Ferramentas de corte



1206256

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1206256>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br