

CRIMPFOX 2,5-M - Alicate de crimpagem



1212719

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212719>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², introdução lateral, crimpagem trapezoidal

Suas vantagens

- Mola de retenção destravável
- Estações de matriz identificadas para o processamento preciso das respectivas bitolas
- Mesmo em grandes bitolas de condutores, atinge-se com mínimo esforço uma pressão ideal para todos os terminais tubulares
- Alta qualidade de pressão constante

Dados comerciais

Código	1212719
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3131
GTIN	4046356857789
Peso por unidade (inclusive embalagem)	624,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	624,3 g
País de origem	SE

CRIMPFOX 2,5-M - Alicate de crimpagem



1212719

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212719>

Dados técnicos

Avisos

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ferramenta para crimpagem
Prensagem	Crimp trapezoidal
Propriedade do produto	Força de acionamento reduzida
	Formato compacto da pega
	Pega ergonômica de dois componentes
	Mola de retenção destravável sem ferramentas
	Pega com almofada antiderrapante
	Força de crimpagem ajustável
	Ilhós de fixação para banda de segurança

Posição de crimp 1

Bitola mín.	0,5 mm ²
Bitola máx.	1,5 mm ²
AWG mín	20
AWG máx	16

Posição de crimp 2

Bitola máx.	2,5 mm ²
AWG máx	14

Posição de crimp 3

Bitola máx.	0,25 mm ²
AWG máx	24

Dados de conexão

Conexão de condutores

Faixa de bitola métrica	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Faixa de bitola AWG	24 ... 14

Medidas

Largura	22 mm
Altura	76 mm
Comprimento	204 mm

Dados de material

Cor	preto
-----	-------

CRIMPFOX 2,5-M - Alicate de crimpagem

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212719>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212719>



EAC

ID de certificação: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 2,5-M - Alicates de crimpagem



1212719

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212719>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 2,5-M - Alicates de crimpagem



1212719

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212719>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpe os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br