

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Fita dentada para agulha de identificação



1400078

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1400078>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Fita dentada para agulha de identificação, Fitas, branco, não impresso, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixar, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 4 mm

Dados comerciais

Código	1400078
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG2112
GTIN	4017918020118
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,46 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,46 g
País de origem	DE

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Fita dentada para agulha de identificação



1400078

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1400078>

Dados técnicos

Avisos

Geral	identificável com CMS
-------	-----------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador de terminais sem impressão
-----------------	-------------------------------------

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	10
Número de anilhas de identificação por linha	10
Número de tiras de identificação	10
Tecnologia de identificação	Plotter

Medidas

Largura	4 mm
Altura	3,97 mm
Profundidade	5,5 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	4 mm
Altura do campo de texto	4 mm

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material base	PA
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
------------------------	---

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Normas e disposições

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Fita dentada para agulha de identificação



1400078

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1400078>

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	encaixar
------------------	----------

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Fita dentada para agulha de identificação



1400078

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1400078>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Fita dentada para agulha de identificação



1400078

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1400078>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br