

# NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Trilho de fixação perfurado



1401763

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401763>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Trilho de fixação perfurado, Variante de embalagem com 10 unidades (20 m), de acordo com EN 60715:, material: Alumínio, sem revestimento, Perfil padrão, cor: cores prat.

## Suas vantagens

- Todos trilhos de fixação também são fornecidos na versão pré-montada
- Dá-se um valor especial à alta precisão de medidas e ao beneficiamento de superfície
- A versão dos trilhos de fixação corresponde à norma europeia EN 60715

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1401763       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | BE72          |
| Chave de produto                       | BE7225        |
| GTIN                                   | 4017918020521 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 115 g         |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 115 g         |
| País de origem                         | DE            |

# NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Trilho de fixação perfurado



1401763


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401763>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Tipo de produto | Trilho de fixação |
|-----------------|-------------------|

### Medidas

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas            |  |
| Largura                       | 15 mm                                                                              |
| Largura do furo               | 12,2 mm                                                                            |
| Altura do furo                | 4,2 mm                                                                             |
| Profundidade                  | 5,5 mm                                                                             |
| Comprimento                   | 2000 mm                                                                            |
| Distância do furo de sondagem | 20 mm                                                                              |

### Dados de material

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cor          | prateado         |
| Material     | Alumínio         |
| Revestimento | sem revestimento |

### Normas e disposições

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Conexão conforme norma | IEC / EN                |
| Testes                 | de acordo com EN 60715: |


# NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Trilho de fixação perfurado

1401763

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401763>

## Desenhos

Desenho de medidas



# NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Trilho de fixação perfurado



1401763

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401763>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Trilho de fixação perfurado



1401763

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401763>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)