

VS-MP-PPC/PPC-1G - Acoplamento



1403685

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1403685>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Acoplamento, formato: Variante 14, grau de proteção: IP65, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metal, tipo de conexão: Acoplamento, cor: preto, Ethernet

Descrição do produto

Acoplamento push-pull para dados; variante 14

Suas vantagens

- Possibilidade de montagem fixa como opção
- Inclusive coberturas para a proteção contra influências ambientais
- Modelo robusto

Dados comerciais

Código	1403685
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABNO
Chave de produto	ABNOFB
GTIN	4046356664349
Peso por unidade (inclusive embalagem)	257,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	183,626 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa de distribuição de rede
Formato	Variante 14
Tipo de sensor	Ethernet
Número de pólos	8
Face de encaixe	RJ45
Número de pontos de encaixe	1

Características elétricas

Corrente de carga máxima	1,5 A
Tensão nominal (III/3)	72 V (DC)
Tensão de choque de dimensionamento	30 V
Meio de transmissão	Cobre
Índice de transmissão	1 GBit/s
Propriedades de transmissão (categoria)	CAT5

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	Acoplamento
-----------------	-------------

Medidas

Largura	38 mm
Altura	51 mm
Comprimento	115 mm

Dados de material

Cor	preto
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Metal
Material de contato	Bronze fosforoso

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 750 (Dados)
-------------------	---------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C

VS-MP-PPC/PPC-1G - Acoplamento



1403685


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1403685>

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
------------------	------------------------

Desenhos

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



VS-MP-PPC/PPC-1G - Acoplamento



1403685

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1403685>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-MP-PPC/PPC-1G - Acoplamento



1403685

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1403685>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	48ea2a4a-82ed-4d99-ac27-b76ce4a05f12

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br