

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Suporte para montagem em trilho DIN



1404215

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404215>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Moldura de montagem de conectores HEAVYCON, parte superior para trava dupla, para partes inferiores com trava dupla HC-CIF...BFWD... ou para partes inferiores HC-CIF...BFFD..., para dois insertos de contato de formato B6, com parafusos M4 com cabeça sextavada interior de 3 mm, para trilhos de fixação NS35/7,5

Suas vantagens

- Versão metálica estável
- Parte inferior aberta, se pode fazer a aplicação da cablagem pré-montada
- PE avançado mais seguro, também em caso de encaixo ligeiramente inclinado

Dados comerciais

Código	1404215
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7AHB
GTIN	4046356681872
Peso por unidade (inclusive embalagem)	114,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	117,3 g
País de origem	PL

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Suporte para montagem em trilho DIN



1404215


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404215>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Suporte para montagem em trilho DIN
Formato	para 2xB6
Parafusos de fixação	M4 com sextavado interior, abertura de chave 3 mm

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	56 mm
Altura	49 mm
Comprimento	150,2 mm

Dados de material

Material	Alumínio fundido sob pressão, não revestido
Material arco de travamento	Aço, galvanizado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

Montagem

Instrução de montagem	Para travamento parafusado: M4, 3 mm sextavado interior, torque de aperto 2 Nm
Parafusos de fixação	M4 com sextavado interior, abertura de chave 3 mm


HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Suporte para montagem em trilho DIN

1404215

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404215>


Desenhos

Desenho de medidas



Desenho cotado Perspectiva superior

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Suporte para montagem em trilho DIN



1404215

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404215>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Suporte para montagem em trilho DIN



1404215

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404215>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br