

# VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Moldura de montagem



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405358>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Quadro de montagem exterior RJ45, IP67, para travamento push-pull, metal, com sistema Freenet, para recorte de montagem retangular, com vedação, sem parafusos de fixação

## Dados comerciais

Código	1405358
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABNO
Chave de produto	ABNODA
Página de catálogo	Página 360 (C-2-2019)
GTIN	4046356419949
Peso por unidade (inclusive embalagem)	28,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	27 g
País de origem	DE

# VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Moldura de montagem



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405358>

## Dados técnicos

### Avisos

Geral	Este produto está conforme as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) and Chapter 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------	---

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura de montagem
Aplicação	Freenet
Formato	RJ45
Número de pólos	8
Face de encaixe	RJ45
Versão	RJ45

### Características elétricas


Meio de transmissão	Cobre
---------------------	-------

### Dados de conexão

#### Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	Push-Pull
-----------------	-----------

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	29,5 mm
Altura	42 mm
Comprimento	37 mm
Distância do furo de sondagem vertical	33 mm
Diâmetro do furo	3,2 mm

### Dados de material

Cor	prata
Material	Metálica
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material de vedação da junta plana	NBR
Material caixa	Metal
Material superfície da caixa	niquelado

# VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Moldura de montagem



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405358>

## Condições ambientais e de vida útil operacional

### Condições ambientais

Grau de proteção	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 70 °C

## Montagem

Tipo de montagem	Montagem na parede
------------------	--------------------


# VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Moldura de montagem

1405358

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405358>


## Desenhos

Desenho de medidas



## Recorte de montagem

Desenho expandido



# VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Moldura de montagem



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405358>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440210

### ETIM

ETIM 9.0

EC002310

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Moldura de montagem



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405358>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)