

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - Conector RJ45



1407413

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407413>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe RJ45, IP65/67 com travamento push-pull (variante 4), caixa de plástico, para 10 GBit/s, para condutores flexíveis AWG 24 ... 28

Suas vantagens

- Travamento Push-Pull
- Modelo compacto
- Classe de proteção IP67

Dados comerciais

Código	1407413
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	ABNMAY
GTIN	4046356772327
Peso por unidade (inclusive embalagem)	50 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	50 g
País de origem	RO

1407413

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407413>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de dados
Tipo de sensor	Ethernet
Número de pólos	8
Face de encaixe	RJ45
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Saída de cabo	reto

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	I
Grau de impurezas	2


Características elétricas

Propriedades de transmissão (categoria)	CAT6 _A
---	-------------------

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	20 mm
Altura	20 mm
Comprimento	62 mm
Tipo de rosca lado de vedação	Pg9

Dados de material

Cor	preto
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Plástico

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	4,9 mm ... 8,6 mm
Diâmetro externo de linha	4,9 mm ... 8,6 mm
condutor individual, diâmetro	≥ 1,05 mm (máx. 1,05 mm)

Características mecânicas

Dados mecânicos

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - Conector RJ45



1407413

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407413>

Ciclos de encaixe	≥ 750
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas/disposições	IEC 61076-3-106
--------------------	-----------------

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - Conector RJ45


1407413

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407413>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

1407413

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407413>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br