

HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK - Caixa



1407640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407640>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tomadas com trava B10, com trava simples, material: PA 6.6-FR, saídas de cabos: 1, reto/lateral, altura: 90 mm, conexão para cabos: sem, Padrão

Suas vantagens

- Direção de saída do cabo flexível lateral ou reta
- Custos mais baixos que a versão em metal
- Peso reduzido
- Perigo de condensação mais baixo

Dados comerciais

Código	1407640
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7APL
GTIN	4046356777025
Peso por unidade (inclusive embalagem)	117,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	116 g
País de origem	PL

Dados técnicos


Avisos

Geral	para insertos de contato HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Tomadas com trava
Família de produtos	HC-EVO-B
Aplicação	Padrão
Formato	B10
Quantidade de saídas de cabos	1
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	sem

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	44 mm
Altura	90 mm
Comprimento	73 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0 (Caixa) V0 (Intertravamento)
Material vedação	NBR
Material caixa	PA 6.6-FR
Material arco de travamento	PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de travamento	Arco
--------------------	------

Montagem

Instrução de montagem	A caixa para acoplamento deve ser completada pela conexão roscada EVO. A conexão roscada EVO está disponível em 4 tamanhos. A montagem da conexão roscada EVO é executada, por exemplo, com ajuda de uma chave de tubos
-----------------------	---

Condições ambientais e de vida útil operacional

HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK - Caixa

1407640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407640>



Condições ambientais

Grau de proteção	IP66
Grau de proteção (NEMA)	12 (UL 50e)
Resistência ao choque	IK08
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK - Caixa

1407640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407640>



Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

1407640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407640>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407640>

DNV

ID de certificação: TAE000037S



cUL Recognized

ID de certificação: E255026



UL certificado

ID de certificação: E255026



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK - Caixa



1407640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407640>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,962 kg CO2e
---------	---------------