

HC-B-G-M32-PLRBK - Prensa-cabos



1407671

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407671>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M32, diâmetro de tubo 11 mm ... 21 mm

Dados comerciais

Código	1407671
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7APL
GTIN	4046356776394
Peso por unidade (inclusive embalagem)	55,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	55,4 g
País de origem	PL

Dados técnicos


Montagem

Instrução de montagem	Fecho baioneta, pode ser solto no máx 3x
-----------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Prensa-cabos
Número de condutores	1
Tipo de conexão	M32
Blindado	não

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	48,8 mm
Altura	76 mm
Profundidade	69,5 mm
Abertura da porca cega	30 mm

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
Material Parafuso de pressão	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0 / V2
Material vedação O-ring	NBR
Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material da conexão roscada	PA

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha Cabo 1	11 mm ... 21 mm
----------------------------------	-----------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP66
Grau de proteção (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C

HC-B-G-M32-PLRBK - Prensa-cabos

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407671>



Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407671>

DNV

ID de certificação: TAE000037S



cUL Recognized

ID de certificação: E255026



UL certificado

ID de certificação: E255026



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M32-PLRBK - Prensa-cabos



1407671

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407671>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,386 kg CO2e
---------	---------------