

# SACC-M12-SCO NUT L90 GG - Conexão para caixa



1411558

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1411558>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conexão para caixa, Soquete, M12-SPEEDCON, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

## Dados comerciais

|  |  |
|--|--|
| Código                                 | 1411558                                |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade                             |
| Nota                                   | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial                        | ABQA                                   |
| Chave de produto                       | ABQAED                                 |
| GTIN                                   | 4046356935395                          |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 7,26 g                                 |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6,849 g                                |
| País de origem                         | DE                                     |

# SACC-M12-SCO NUT L90 GG - Conexão para caixa



1411558

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1411558>

## Dados técnicos

### Avisos

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nota de encomenda: | A contraporca está incluída no escopo de fornecimento |
|--------------------|---|

### Propriedades do artigo

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Tipo de produto | Caixa do conector de encaixe circular |
| Tipo de rosca   | M12                                   |

### Dados de material

|  |   |
|--|---|
| Material Caixa                           | GD-Zn   |
| Material Superfície da caixa             | niquelado   |
| Material Conexão a parafuso              | Latão, niquelado                                    |
| Material Vedação                         | HNBR (Junta tórica interior)<br>NBR (Vedação plana) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0  |

### Conectores

#### Conexão 1

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Formato da cabeça            | Soquete  |
| Tipo de rosca da cabeça      | M12      |
| Tipo de travamento da cabeça | SPEEDCON |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
|----------------|--------------------------|

### Montagem

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem frontal (M12 x 1) |
|------------------|----------------------------|

# SACC-M12-SCO NUT L90 GG - Conexão para caixa



1411558

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1411558>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003556 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1411558

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1411558>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |      |
|--|------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim  |
| isenções tanto quanto conhecido              | 6(c) |

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50  |
|  | Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. |

### EU REACH SVHC

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP  | 7f11e2af-e686-4bff-9b45-d68edd9b8c1f |

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)