

# HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Caixa



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460060>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de buchas HEAVYCON B10, para arco transversal, altura 56 mm, com conexão rosca 1x Pg16, saída de cabo reta

## Dados comerciais

Código	1460060
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4046356793285
Peso por unidade (inclusive embalagem)	172,88 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	22,22 g
País de origem	DE

# HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Caixa



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460060>

## Dados técnicos


### Avisos

Geral	para contatos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------	--

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Formato	B10
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg16
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	com

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	43 mm
Altura	56 mm
Comprimento	73 mm
Abertura da porca cega	22 mm

### Dados de material

Material Conexão a parafuso	Latão, niquelado
Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg16
-----------------	---------

### Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	7,5 mm ... 15 mm
---------------------------	------------------

### Dados de conexão

Diâmetro externo de linha	7,5 mm ... 15 mm
---------------------------	------------------

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

# HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Caixa



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460060>

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

# HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Caixa


1460060

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460060>



## Desenhos

### Desenho de medidas



### Desenho com dimensões

# HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Caixa



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460060>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261501

# HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Caixa



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1460060>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)